


Zawór wolnego startu MS6N-DL-3/8

Numer części: 532025

FESTO

pneumatyczny, do wolnego narastania ciśnienia, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Zasilanie pneum. pilotów	Zewnętrzne
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Funkcja zaworu	2/2
Ciśnienie robocze	4 ... 18 bar
Wartość-b	0.48
Wartość-C	21.05 l/sbar
Normalny przepływ nominalny	5 050 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	650 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy