

Filtr dokładny LFMB-1/4-D-MINI-DA



Numer części: 532818

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Wkładka filtrująca 1 µm, z metalowym pojemnikiem, z wskaźnikiem różnicy ciśnienia, ręczny spust kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Seria | D |
| Wielkość | Maxi |
| Konstrukcja | Filtr włóknowy |
| Wkładka filtracyjna | 1 µm |
| Spust kondensatu | Obracanie ręczne |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gazy obojętne |
| Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 650 l/min |
| Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 150 l/min |
| Efektywność filtrowania | 99.99 % |
| Maks. ilość kondensatu | 22 cm ³ |
| Ostona pojemnika | Ostona metalowa |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | 1.5 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.5 mg/m ³ |
| Wskaźnik różnicy ciśnień | Wskaźnik optyczny |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru: |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał filtra | Włókna boro krzemowe |
| Materiał pojemnika | PC |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Waga produktu | 368 g |