



Pokrywa ochronna VMPA-KMS-H

Numer części: 533198

FESTO

do przyłącza multipol na wyspie MPA-S.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	DIN 41652
Liczba połączeń/rozłączeń	50
Waga produktu	71 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka / Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ połączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia połączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	3x śruba M3
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, technologia połączenia	Styki z końcówkami do zagniatania
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Nominalne napięcie robocze AC	3 V
Odporność na piki napięcia	1 kV
Średnica kabla	6 ... 12 mm
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Szary
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał uszczelnień	CR NBR
Materiał styków elektrycznych	Pozłacany stop miedzi