


Wtyk łącznika KS2-M5-I

Numer części: 531660

FESTO

do gniazd z zaworem zwrotnym - KD



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.7 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	135 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	0.85 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS