

Pierścień uszczelniający OL-1/2-100

Numer części: 534235

FESTO

bez przecieków z metalowym korpusem.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	ISO 16030
Jednostka opakowania	100
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1a
Klasa Cleanroom	Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu. Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację.
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak
Nominalny moment dokręcający	23 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przylącza pneumatyczne	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zderzaków	Aluminium
Materiał uszczelnień	HNBR