

# Filtr MS12-LF

Numer części: 535023

FESTO

Dla montażu bateryjnego, z gwintem G.



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym
Ciśnienie robocze	0.8 ... 20 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gazy obojętne
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium