


Wyłącznik zbliżeniowy SIED-M12NB-ZO-S-L

Numer części: 538269
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Z wtyczką, zabudowa nie na równi z płaszczyzną.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Okrągły
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Sposób pomiaru	Indukcyjny
Nominalna odległość przełączania	4 mm
Gwarantowana odległość przełączania	3.24 mm
Współczynniki redukcyjne	Aluminium = 0,6 Stal nierdzewna St 18/8 = 0,9 Miedź = 0,5 Mosiądz = 0,6 Stal St 37 = 1,0
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Powtarzalność	0.2 mm
Wyjście dwustanowe	Bezstykowy, 2-żyły
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty
Histereza	0.03 ... 0.88 mm
Maks. częstotliwość przełączania DC	900 Hz
Maks. częstotliwość przełączania AC	25 Hz
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Spadek napięcia	≤ 8 V
Minimalny prąd obciążenia	5 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zakres napięcia roboczego AC	20 ... 265 V
Zakres napięcia roboczego DC	20 ... 320 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Prąd jałowy	≤ 1.5 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	2-pin M12x1 Wtyczka
Wielkość	M12
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Moment dokręcenia	10 Nm
Sposób montażu	Nieobudowany
Waga produktu	20 g
Materiał obudowy	Mosiądz PA Niklowanie
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Stopień ochrony	IP67
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L