

Filtr dokładny MS4-LFM-1/4-BRM-DA

Numer części: 536818

FESTO

Filtr 1 µm, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, ręczny spust kondensatu, z wskaźnikiem różnicy ciśnień, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Seria | MS |
| Wielkość | 4 |
| Konstrukcja | Filtr włóknowy |
| Wkładka filtracyjna | 1 µm |
| Spust kondensatu | Obracanie ręczne |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 14 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 360 l/min |
| Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 54 l/min |
| Efektywność filtrowania | 99.99 % |
| Maks. ilość kondensatu | 19 cm ³ |
| Osłona pojemnika | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Reszkowa zawartość oleju | 0.5 mg/m ³ |
| Wskaźnik różnicy ciśnień | Wskaźnik optyczny |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru: |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał filtra | Włókna boro krzemowe |
| Materiał pojemnika | PC |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Waga produktu | 190 g |