


Rozgęźniacz obrotowy

GF-1/2-1/4

Numer części: 539292

FESTO

Pojedynczy rozdzielacz obrotowy, 1 wejście – 4 wyjścia
Przy prędkościach obrotowych powyżej 1000 obr./min. należy stosować tylko olejone sprężone powietrze. Jeśli nie jest dostępne olejone sprężone powietrze, wówczas zasobnik systemu smarowania musi być uzupełniany co 300 godzin roboczych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Przepływ normalny 1-2.1 (6->0)	4 050 l/min
Przepływ normalny 1-2.X otwarcie (6->0)	14 130 l/min
Maks. liczba obrotów	2 500 1/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego	Podczas pracy z wodą należy stosować filtr 5 µm Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	8 Nm
Nominalny moment dokręcający	4.25 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS