



Czujnik optyczny światłowodowy SOEG-L-Q20-PP-S-2L-TI

Numer części: 537739
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[Konstrukcja blokowa](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Konstrukcja blokowa
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Mierzona wielkość	Położenie
Sposób pomiaru	Optoelektroniczny
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny światłowodowy
Rodzaj światła	Czerwony
Zasięg	0 ... 250 mm
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Można przełączyć na
Maks. częstotliwość przełączania	1 000 Hz
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Spadek napięcia	≤ 2.4 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Obwód impulsowy
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	10 %
Prąd jałowy	25 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	Wtyczka M8x1 4-pin
Wielkość	20x32x12 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	8 g
Materiał obudowy	ABS
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Wskaźnik prawidłowego montażu	Zielona dioda LED
Opcje ustawień	Teach-In Funkcja Teach-in przez przyłącze elektryczne
Zakres nastawy dolnej granicy	0 mm
Zakres nastawy górnej granicy	100 ... 250 mm
Zakres nastawy górnej granicy w zależności od światłowodu	100 mm dla SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 100 mm dla SOEZ-LLK-RT-2,0-M6 150 mm dla SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 250 mm dla SOEZ-LLG-SE-2,0-M4
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	0 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP67
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję