


Kabel łączący KVI-CP-3-WS-WD-5

Numer części: 540330

FESTO

do wyspy zaworowej CPV i CP-Elektrik CTEC.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dodatkowe funkcje	Styk 3 gniazda wtykowego 1 mm przewodzenia
Oznaczenie kabla	Przy pomocy osprzętu
Liczba podłączeń/rozłączeń	500
Waga produktu	257.8 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Okrągły
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	M9x0,5
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Screw lock
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, konstrukcja	Okrągły
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	M9x0,5
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 2, sposób montażu	Screw lock
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1.6 A
Zwrócić uwagę na obciążalność prądową przy 40°C	2,3 A dla 0,34 mm ² 3,6 A dla 0,49 mm ²
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Suitable for energy chains
Warunki testowania kabla	Warunki testu na zapytanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 75 mm
Średnica kabla	5.5 mm
Budowa kabla	2x0,25+2x0,34+0,49 Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS

Cecha	Wartość
Stopień zanieczyszczenia	1
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	Jasnoszary
Materiał obudowy	PA PBT TPE-U(PUR)
Kolor obudowy	Czarny
Materiał zamka śrubowego	Niklowany mosiądz
Materiał styków elektrycznych	Połączany mosiądz Mosiądz połączany
Materiał izolacji	TPE-U(PUR)