

# Sterownik silnika SFC-DC-VC-3-E-H0-CO

Numer części: 540364

Produkt wycofywany z produkcji

do parametryzacji i pozycjonowania elektrycznych jednostek SLTE i chwytaków równoległych HGPLE.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Tryb pracy sterownika	Regulator położenia P
Funkcje zabezpieczające	I <sup>2</sup> t monitoring Monitoring prądu Detekcja braku zasilania Kontrola odchyłki położenia Programowe ograniczenie zakresu ruchu
Czujnik położenia wirnika	Enkoder
Rezystor zamykający magistralę	120 Ohm,zew.
Moc znamionowa sterownika	75 W
Napięcie nominalne DC, zasilanie logiki	24 V
Nominalne napięcie zasilania obciążenia DC	24 V
Prąd nominalny, zasilanie obciążenia	3 A
Prąd nominalny, zasilanie logiki	0.1 A
Interfejs do parametryzacji	Konfiguracja parametrów i uruchomienie RS232 (9600 Baud)
Prąd szczytowy, zasilanie obciążenia	5 A
Prąd szczytowy, zasilanie logiki	0.8 A
Dopuszczalny zakres zasilania obciążenia	± 10 %
Dodatkowy zakres napięcia dla logiki	± 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Odporność na wstrząsy	Zgodnie z DIN EN 60068-2-27
Stopień ochrony	IP54
Odporność na wibracje	Zgodnie z DIN EN 60068-2-6
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Dopuszczenie	C-Tick
Waga produktu	600 g
Profil komunikacji	DS301/DSP402 FHPP
Sygnał wejściowy interfejsu enkodera	Sygnał A/B z impulsem indeksującym RS485/RS422
Podłączenie magistrali	Wtyczka 9-pin Sub-D
Przylącze do magistrali fieldbus	CANopen
Maks. pręđ. transmisji fieldbus	1 Mbit/s
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej Z mocowaniem na ścianę-/płaską powierzchnię
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS