



Moduł rozgłębiający MS12N-FRM-G

Numer części: 541682

FESTO

do rozdzielania sprężonego powietrza bez funkcji zaworu zwrotnego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgłębiający
Ciśnienie robocze	0 ... 20 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	25 000 ... 42 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	3 000 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Moduł bateryjny
Przyłącze pneumatyczne 2	Moduł bateryjny
Przyłącze pneumatyczne 3	2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1 NPT
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy