


Siłownik elektryczny EPCC-BS-25-

Numer części: 5428821

FESTO



Przykładowy model



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	25 ... 200 mm
Zapas skoku	0 mm
Gwint na tłoczysku	M6
Luz rewersyjny	100 µm
Średnica śruby	6 mm
Skok śruby	2 ... 6 mm/U
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	1 deg
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Konstrukcja	Siłownik elektryczny Z śrubą toczną
Typ śruby	Śruba toczna
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Z prowadzeniem ślizgowym
Maks. przyspieszenie	5 ... 15 m/s ²
Maks. prędkość	0.067 ... 0.4 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1a
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 9
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.0012 J
Maks. moment Mx	0 Nm
Maks. moment My	0.6 Nm
Maks. moment Mz	0.6 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	30 N
Maks. siła posuwu Fx	75 N
Wartość obciążenia użytecznego, w poziomie	12 kg
Wartość odniesienia dla obciążenia roboczego w pionie	6 kg
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.0056 ... 0.0095 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia roboczego	0.001 ... 0.0091 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	0.0009 ... 0.0014 kgcm ²
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	53 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	2.6 g

Cecha	Wartość
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	132 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	13 g
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał nakrętki śrubowej	Stal
Materiał śruby	Stalowe rolki prowadzące