


Portal liniowy DHSL-DGE25SP-HMPL16

Numer części: 542981

FESTO

składa się z osi elektrycznej z śrubą i lekkiej osi handlingowej, precyzyjne pozycjonowanie i modułowość. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 1.0
Obciążenie użyteczne	0 ... 2 kg
Napęd, oś-Z	HMPL-16
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 160 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	DGE-25-SP
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm