

Portal liniowy DHSL-DGE25ZR-SLT16


Numer części: 542987

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym i kompaktowych jed. mini, dynamiczne pozycjonowanie. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.

Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 1.0
Obciążenie użyteczne	0 ... 2 kg
Napęd, oś-Z	SLT-16
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 150 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	DGE-25-ZR-KF
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny
Położenie pośrednie, oś-Y	Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Skok, oś-Y	0 ... 2 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,1 mm ± 0,1 mm