


Portal liniowy DHSL-DGE25RF-SLT16

Numer części: 542988

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym, z prowadzeniem na rolkach i kompaktowej jed. mini, wysoko dynamiczne pozycjonowanie. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymanie Państwo niezobowiązująca ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Zespół | Portal liniowy 1.0 |
| Obciążenie użyteczne | 0 ... 2 kg |
| Napęd, oś-Z | SLT-16 |
| Typ napędu, oś-Z | Pneumatyczny |
| Skok, oś-Z | 0 ... 150 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |
| Napęd, oś-Y | DGE-25-ZR-RF |
| Typ napędu, oś-Y | Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach |
| Położenie pośrednie, oś-Y | Dowolna |
| Skok, oś-Y | 0 ... 2 000 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,1 mm ± 0,1 mm |