

Zawór podstawowy LF-D-MAXI-A-U

Numer części: 546435

Classic - Nie stosować w nowych projektach

bez gwintowanych płyt przyłączeniowych. Wkładka filtracyjna 40 µm, z koszykiem ochronnym i automatycznym spustem kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym
Maks. ilość kondensatu	2.72 oz(l)
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie robocze	28 ... 180 Psi
Normalny przepływ nominalny	175 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:·] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	14 ... 140 °F
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	41 ... 140 °F
Temperatura otoczenia	41 ... 140 °F
Waga produktu	46.9 oz
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC