

Płyta przyłączeniowa VABS-S2-1S-G38-C1

Numer części: 546760

FESTO

z układem przyłączy wg. ISO 5599-2.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	42 mm
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zasilanie pneum. pilotów	Zewnętrzne
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Zakres napięcia roboczego AC	110 V
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Odporność na piki napięcia	4 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	371 g
Pole przekroju poprzecznego	0.08 ... 0.75 mm ²
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy