

Wakuometr VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

Numer części: 547843

FESTO

z skalą w bar.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna manometru	63
Położenie przyłącza	Na tylnej ściance, centrycznie
W oparciu o normę	DIN EN 837-1
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Zakres wskazań [bar]	-1 ... 0 bar
Skala	Pojedyncza skala
Ciśnienie robocze	-1 ... 0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Współczynnik obciążenia ciągłego	0.75
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	90 g
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przyłącza pneumatyczne	R1/4
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał segmentów	PS
Materiał okienka podglądu	PS