

# Siłownik okrągły DSNU-3/8"-1"-P-A

Numer części: 546398

FESTO

w oparciu o DIN ISO 6432, do bezdotykowej sygnalizacji położenia.  
Wiele opcji montażu z lub bez dodatkowych elementów mocujących. Z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach końcowych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 "
Średnica tłoka	3/8"
Gwint na tłoczysku	6-32 UNC-2A
W oparciu o normę	ISO 6432
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.0369 ft-lbf
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), powrót	8.9 lbf
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	10.6 lbf
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	0.3 oz
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	0.035 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	1.316 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	0.095 oz
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Przyłącza pneumatyczne	10-32 UNF-2B
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna