


Sterownik napędu CPX-CMAX-C1-1

Numer części: 548932

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Tryby pracy	Tryb Record Tryb Direct
Diagnostyka	Diagnostyka zorientowana na moduł Przez lokalny wyświetlacz 7-segmentowy
Maks. liczba modułów	8
Funkcja regulacji	Sterowanie siłą
Wyświetlacz	Wyświetlacz siedmiosegmentowy
Wyświetlanie stanu	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Status modułu
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Wewnętrzny elektroniczny bezpiecznik dla napięcia roboczego Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny, napięcie dla obciążenia
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Zakres napięcia obciążenia DC	20 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Napięcie nominalne DC	24 V
Buforowanie zaniku zasilania	10 ms
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	200 mA
Dopuszczalny prąd obciążenia	2.5 A
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	240 g
Liczba podłączonych napędów	1
Liczba linii do podłączenia napędów	1
Maks. długość kabla	30 m
Przylącze elektryczne interfejsu sterowania	Gniazdo wtykowe M9 5-pin
Interfejs dla sterowania	Cyfrowy CAN-Bus z protokołem Festo Zintegrowany rezystor końcowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA