


# Interfejs elektryczny VABE-S6-1LF-C-A4-E

Numer części: 549042

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Interfejs Fieldbus	Gniazdo wtykowe M12x1/4-pin Wtyczka, M12x, 4-pin
Maks. liczba cewek zaworów	4
Liczba slaves na urządzenie	1
Maks. liczba wyjść	4
Maks. liczba wejść	4
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	850 g
Sterowanie elektryczne	Fieldbus
Przyłącze elektryczne	Przez CPX
Zakres adresowania	1 ... 31 (0) Ustawianie przez urządzenie adresujące AS-Interfejs
Separacja galwaniczna interfejsu Fieldbus	Transoptor
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR PUR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy PA