


# Napęd wahadłowy DSM-25-270-CC-FW-A-B

Numer części: 547581

FESTO

z wałkiem kołnierzowym, amortyzatory z obu stron, z sygnalizacją położenia



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Kąt amortyzacji	10 deg
Zakres nastawy kąta obrotu	0 ... 246 deg
Kąt obrotu	0 ... 246 deg
Amortyzacja	CC: Amortyzatory z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Precyzyjna regulacja	-3 deg
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze MPa	0.15 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. siła osiowa	50 N
Maks. siła poprzeczna	120 N
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.03 kgm <sup>2</sup>
Waga produktu	735 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał wałka napędowego	Stal Niklowanie
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium