


Stół obrotowy DHTG-220-4-A

Numer części: 548093

FESTO

do sygnalizacji położenia



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	220
Równoległość płyty	≤ 0.04 mm
Bicie osiowe płyty	≤ 0.02 mm
Współosiowość płyty	≤ 0.02 mm
Powtarzalność kąta obrotu	≤ 0.03 deg
Amortyzacja	Amortyzator, charakterystyka twarda, nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Sprzęgło zębate Zębatka/Zębnik Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników indukcyjnych
Podział	4
Ciśnienie robocze	4 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Maks. siła osiowa statyczna	5 000 N
Maks. statyczny moment uchylny	500 Nm
Maks. siła poprzeczna statyczna	8 000 N
Maks. styczny moment statyczny	500 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	58.9 Nm
Waga produktu	24 000 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Przyłącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/8
Materiał tarczy	Stal ocynkowana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zderzaków	Stal ocynkowana
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium