


# Kołnierz silnika EAMF-A-64A/B-60G/H

Numer części: 550987

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	236 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60G 60H
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64A 64B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS