


Przyłącze magistrali CECX-F-PB-S-V0

Numer części: 552102
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

do CECX i CMXR.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję KBK	0
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Pobór mocy 5 V	1.4 W
Temperatura otoczenia	5 ... 55 °C
Temperatura magazynowania	-40 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	10 - 95 %
Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	III
Ciężar elementu	140 g
Test odporności na drgania	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test odporności na uderzenie	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pół sinusoidalny)
Wyświetlanie stanu	LED (Status) Czerwona dioda LED = Bus Fault
Interfejs fieldbus	Profibus-Slave DP-V0
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Gniazdo Sub-D 9-pin
Interfejs-Fieldbus, szybkość transmisji	9,6 kBit/s do 12 MBit/s
Interfejs-Fieldbus, izolacja galwaniczna	Tak
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV