


# Napęd wahadłowy DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR

Numer części: 552892

FESTO

jednostronnego działania, przyłącza pneumatyczne wg VDI/VDE 3845 do zaworów NAMUR, bezpośredni montaż kołnierzykowy, wersja z stali nierdzewnej.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość napędu wykonawczego	0240
Rysunek otworowania kołnierza	F07 F10
Kąt obrotu	90 deg
Wątek łączący, głębokość	24.3 mm
Znormalizowane przyłącze do zaworu	ISO 5211
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Konstrukcja	Mechanizm jarzmowy, dwustronnego działania
Sygnalizacja położenia	Bez
Kierunek zamykania	Zamykanie w prawo
Przyłącze zaworu odpowiada normie	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 High Demand Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand
Ciśnienie zasilania dla sprężyny	0.35 MPa 3.5 bar
Ciśnienie robocze MPa	0.35 ... 0.84 MPa
Ciśnienie robocze	3.5 ... 8.4 bar
Nominalne ciśnienie robocze	0.56 MPa 5.6 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami EX Wielkiej Brytanii
Certyfikat	TÜV Nord 212170801
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu i kącie obrotu 0°	300 Nm
Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 50°	165 Nm
Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90°	250 Nm
Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0°	100 Nm
Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 50°	75 Nm
Moment od sprężyny powrotnej przy 90°	150 Nm
Siła sprężyny	2

Cecha	Wartość
Zużycie powietrza przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cykl 0° nominalny kąt obrotu-0°	9.66 l
Waga produktu	12 900 g
Przylącze wałka	T22
Przylącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału, pokrywa	1.4408
Materiał uszczelnień	FPM NBR PUR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4301