


Gniazdo wtykowe multi-pin NECA-S1G9-P9-MP3

Numer części: 552703

FESTO

Wymagany do zaworu wolnego startu z odpowietrzeniem MS6-SV.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	60 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo, sub-D, 9-pin
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, 9-pin
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 ... 26.4 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.34 ... 1 mm ²
Uwaga na pole przekroju poprzecznego przyłącza	0,34-0,5 mm ² z zaślepką końca kabla
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 % Bez kondensacji
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR