


Moduł obrotowy ERMB-25

Numer części: 552707

FESTO

elektryczny. Interfejs wyjściowy jest taki sam jak na pneumatycznym napędzie wahadłowym DRQD.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł obrotowy Z paskiem zębatym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kąt obrotu	Ciągłe obroty
Przełożenie przekładni	4:1
Waga produktu	1 460 g
Średnica zębniaka napędu	8 mm
Podział paska zębatego	3 mm
Maks. prędkość obrotowa napędu	300 1/min
Maks. prędkość wejściowa	1 200 1/min
Maks. moment napędu	2.2 Nm
Jałowy moment napędowy	< 0.18 Nm
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał wałka napędowego	Stop aluminium Anodowanie Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał paska zębatego	Polichloropren z włóknem szklanym