


Wyłącznik zbliżeniowy SIEF-M18B-NS-K-L

Numer części: 553548

FESTO

Z kablem, zabudowa na równi z płaszczyzną.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Okrągły
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Nominalna odległość przełączania	5 mm
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Powtarzalność	0.28 mm
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Maks. częstotliwość przełączania DC	3 000 Hz
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Obwód impulsowy
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	3-żyły Kabel
Długość kabla	2.5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)
Wielkość	M18
Sposób montażu	Zabudowa czoła na równi z powierzchnią montażową
Waga produktu	124 g
Materiał obudowy	Mosiądz TPE-O Chromowany
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP68
Odporność na zakłócenia od pola magnetycznego	Pole magnetyczne DC i AC
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3