



Blok rozgłęziający MS4N-FRM-FRZ

Numer części: 554101

FESTO

Odpowiedni, jako adapter między dwoma regulatorami ciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgłęziający
Ciśnienie robocze	0 ... 14 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	4 050 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	3 250 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	2 900 l/min
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	60 g
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy