

Zestaw osłony mieszkowej DADB-V6-50-S51-125

Numer części: 553313

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 15552



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Średnica zewnętrzna | 57 mm |
| Wielkość | 50 |
| Zakres skoku | 51 ... 125 mm |
| Wydłużenie tłoczyska | 46 mm |
| Kształt | Okrągły |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Odporność na media | Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Waga produktu | 91 g |
| Sposób montażu | slip-on Z gwintowanym trzpieniem |
| Przylączy pneumatyczne | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał komponentów adaptera | Wzmocnione PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał mieszka | NBR |
| Materiał wkręta bez łba | Stal wysokostopowa, nierdzewna |