

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-6X1-SW-500

Numer części: 553901

FESTO

kalibrowana średnica zewnętrzna, duża obciążalność termiczna i mechaniczna.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	32 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Min. promień gięcia	14 mm
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.9 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 19 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 275.5 psi
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.016 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 6 mm dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm dla złączy nasadkowych - średnica wew. 4 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 55 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-A