


Jednostka obrotowo-liniowa DSL-16- -270-CC-A-S20-B

Numer części: 556424

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Ruch obrotowy i liniowy może być realizowany niezależnie jeden od drugiego. Kąt obrotu 0° - 270°, możliwość regulacji przy pomocy zderzaków.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Kąt amortyzacji	15 deg
Zakres nastawy kąta obrotu	0 ... 246 deg
Skok	10 ... 160 mm
Średnica tłoka	16 mm
Kąt obrotu	0 ... 246 deg
Amortyzacja	CC: Amortyzatory z obu stron P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Precyzyjna regulacja	-3 deg
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Dwustronne tłoczysko z otworem przelotowym
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Z prowadzeniem ślizgowym
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Maks. prędkość uderzenia	500 mm/s
Maks. częstotliwość obrotów przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Kąt obrotu, luz	2 deg
Powtarzalność	0.1 deg
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dynamiczny moment obciążenia	0.1 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	73.5 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	102.5 N
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.25 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.0007 kgm ²
Waga produktu	700 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	700 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	33 g
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T Z gwintem zewnętrznym Do wyboru:
Przylączy pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowany
Materiał tłoczyska	Stal ulepszana cieplnie