

Siłownik kompaktowy ADN-1/2"-1"-I-P-A

Numer części: 557028

FESTO

z sygnalizacją położenia, z gwintem wewnętrznym w tłoczysku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 "
Średnica tłoka	1/2"
Gwint na tłoczysku	4-48 UNF-2B
W oparciu o normę	ISO 21287
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar 14.5 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.052 ft-lbf
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), powrót	11.465 lbf
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	15.287 lbf
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	0.319 oz
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	0.425 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	2.726 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	0.071 oz
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	10-32 UNF-2B
Materiał śruby kołnierzowej	Stal
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień dynamicznych	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Gładko anodowany stop aluminium