


# Przewód łączący VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Numer części: 560427

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                              | Wartość                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Waga produktu                                      | 1 577 g                                                 |
| Przyłącze elektryczne                              | Kabel z wtyczką                                         |
| Długość kabla                                      | 10 m                                                    |
| Charakterystyka kabla                              | Standard                                                |
| Min. promień gięcia dla kabla                      | 115 mm                                                  |
| Średnica kabla                                     | 9.6 mm                                                  |
| Budowa kabla                                       | 36x0,25                                                 |
| Stopień ochrony                                    | IP67<br>Zgodnie z IEC 60529                             |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 80 °C                                            |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)               | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS                             |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)             | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS                                           |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 2 – Średnia odporność na korozję                        |
| Materiał powłoki kabla                             | PVC                                                     |