


Pokrywa ochronna VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Numer części: 560428

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Waga produktu	100 g
Przyłącze elektryczne	Możliwe konfekcjonowanie
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 13 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję