


# Moduł sterownika CPX-CM-HPP

Numer części: 562214

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	140 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Buforowanie zaniku zasilania	10 ms
Całkowita liczba napędów	4
Wymiary B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interfejs dla sterowania	CAN-Bus
Interfejs Fieldbus	1x gniazdo wtykowe M9, 5-pin
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Diagnostyka zorientowana na kanał i moduł Za niskie napięcie/zwarcie w modułach Pamięć dla diagnostyki
Wsparcie dla konfiguracji	MMI-Ręczna jednostka uruchomieniowa
Parametryzacja	Wymuszanie stanu kanałów Parametry systemu
Szybkość transmisji	1 Mbit/s
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Protokół	FHPP
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	Znaminowo 80 mA
Maks. pojemność adresowa dla wyjść	32 Byte
Maks. pojemność adresowa dla wejść	32 Byte
Diody LED specyficzne dla produktu	Error PL: Zasilanie dla wyjść
Materiał obudowy	Wzmocnione PA PC