


Separator wody MS6-LWS-3/8-U-V

Numer części: 564869

FESTO

Odprowadzenie kondensatu przez zawór automatycznego spustu kondensatu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Separator odśrodkowy
Maks. ilość kondensatu	38 ml
Osłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Stopień separacji kondensatu	99 %
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	3 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:~:] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	820 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium
Materiał okienka podglądu	PA