

Manometr PAGN-26-1.6M-P10

Numer części: 563735

FESTO

z skalą w MPa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań	0 ... 1.6 MPa
Wielkość nominalna manometru	26
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne ciecze obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	Cartridge 10 mm
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PA
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	15 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen