

Filtr dokładny MS9-LFM-G-BUV

Numer części: 564041

FESTO

Filtr 1 µm, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu,
kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Seria | MS |
| Wielkość | 9 |
| Konstrukcja | Filtr włóknowy |
| Wkładka filtracyjna | 1 µm |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny Ręczne przyciskanie |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 12 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 7 000 l/min |
| Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | 350 l/min |
| Efektywność filtrowania | 99.99 % |
| Maks. ilość kondensatu | 225 ml |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.5 mg/m ³ |
| Ex-Temperatura otoczenia | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru: |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Moduł bateryjny |
| Przylącze pneumatyczne 2 | Moduł bateryjny |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał pokrywy | PA |
| Materiał filtra | Włókna boro krzemowe |
| Materiał pojemnika | Stop aluminium |
| Materiał okienka podglądu | PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Waga produktu | 2 000 g |