

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-10-32-UNF-QB-3/16-U

Numer części: 564841

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Przylącze pneumatyczne 1	QB-3/16
Przylącze pneumatyczne 2	10-32 UNF-2A
Sposób uruchomienia	Ręczny
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów Z gwintem zewnętrznym
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	1.87 cfm
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	1.41 ... 1.911 cfm
Temperatura otoczenia	32 ... 140 °F
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-13.8 ... 116 Psi
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.3 cfm
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.32 ... 3.43 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	32 ... 140 °F
Maks. moment dokręcający	1.1 ft-lbf
Waga produktu	0.34 oz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz Niklowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby drążonej	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał głowicy radetkowanej	Mosiądz Niklowanie
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz Niklowanie
Materiał przylącza obrotowego	Wzmocnione PBT