

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-5/16-SW-150-CB

Numer części: 569884

FESTO

kalibrowana średnica zewnętrzna, do złączy wtykowych QS, polietylen
(bez certyfikatu dla przemysłu spożywczego).



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/16
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.114 ft
Min. promień gięcia	0.073 ft
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-22 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.25 oz/ft
Przylączy pneumatyczne	Dla złączy wtykowych, średnica zew. 5/16"
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE