


Moduł AS-i CESA-GW-AS-CO

Numer części: 567033
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
Elementy obsługowe	4 przyciski
Wyświetlanie stanu	Wyświetlacz LCD Żółta dioda LED, planning mode Zielona dioda LED AS-i Normalna praca Zielona dioda LED AS-i Napięcie OK. Zielona dioda LED PROFIBUS-Master Zielona dioda LED, programowanie slave Zielona dioda LED, napięcie ON Czerwona dioda LED Błąd konfiguracji
Napięcie robocze	AS-i-Napięcie 30 V DC
Pobór prądu	200 z obwodu AS-i
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Temperatura przechowywania	-25 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 55 °C
Test odporności na udar	Zgodnie z EN 61131-2
Test odporności na wibracje	Zgodnie z EN 61131-2
Waga produktu	520 g
Interfejs-Fieldbus, szybkość transmisji	10 kbit/s do 1 Mbit/s
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Wtyczka 5-pin COMBICON
Interfejs fieldbus	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Interfejs do programowania/diagnostyczny	Interfejs szeregowy RS 232
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna