

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/16-NT-150-CB

Numer części: 569898

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	3/16
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.095 ft
Min. promień gięcia	0.036 ft
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 203 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-22 ... 176 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.107 oz/ft
Przyłącza pneumatyczne	Dla złązek wtykowych, średnica zew. 3/16"
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE