


# Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Numer części: 570367

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Przepust dla kabla	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 ... 125 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	HNBR