

# Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1VK7-LP

Numer części: 573942

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	dla zastosowań statycznych.
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	bipolarny
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V 12 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. moment dokręcający	0.27 Nm
Min. promień gięcia dla kabla	34 mm
Waga produktu	20 g
Przyłącze elektryczne	2-pin / 2-żyły Gniazdo wtykowe kątowe / Kabel Konstrukcja kwadratowa/otwarte końce
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	3.4 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,1 mm
Długość kabla	1 m
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	TPV
Materiał śrub	Stal ulepszana cieplnie