


Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10HW-G18-8-GR

Numer części: 573438

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	10.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1a
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 6
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	540 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium