


Listwa przyłączeniowa VABM-L1-...

Numer części: 573605

FESTO



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha | Wartość |
|--|----------------------------------|
| Raster | 10.5 mm 16 mm 19 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 24 |
| Dopuszczenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F1a |
| Klasa Cleanroom | ISO Klasa 6 |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | M5 |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 G1/4 G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | M5 M7 G1/8 G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |